

プラスチックポリ塩化ビニルペースト—
シーバースレオメータによる見掛け粘度の求め方

正 誤 票

区分	位 置	誤		正	
本体	表 2 特性の 見掛け粘度 η_{app} Pa・s の ダイ B の欄	特性	ダイ B	特性	ダイ B
		せん断速度 ε s^{-1}	$377 \frac{q_m}{\rho}$	せん断速度 ε s^{-1}	$377 \frac{q_m}{\rho}$
		見掛け粘度 η_{app} Pa・s	$44 \times 10^{-3} \frac{p\rho}{q_m}$	見掛け粘度 η_{app} Pa・s	$88 \times 10^{-3} \frac{p\rho}{q_m}$

平成 22 年 4 月 1 日作成